


# Spleissplatz FSM-60S/18S




Abbildungen ähnlich

| Im Lieferumfang „Spleissplatz“ enthalten:  | Bestell-Nummern    | Ausstattung Basis | Komplett |
|--|--------------------|-------------------|----------|
| Spleissgerät   | FSM-60S/18S        | X                 | X        |
| AC-Adapter   |                    | X                 | X        |
| Ersatzelektroden   |                    | X                 | X        |
| Transportkoffer  |                    | X                 | X        |
| deutsche Bedienungsanleitung und Kurzanleitung   |                    | X                 | X        |
| interner Akku-Einschub   | BTR-08             | X                 | X        |
| Ladekabel für BTR-08   | DCC-14             | X                 | X        |
| KFZ-Verbindungskabel   | DCC-12             | X                 | X        |
| Glasfasertrenngerät inkl. Restebehälter  | CT-30A2            | X                 | X        |
| Aufnahme für Lampenhalterung (vormontiert)   | WTS-060            | X                 | X        |
| Halterung für Spleisschutzpresse, -kassette und Glasfasertrenngerät sowie Koffereinlageblech | Halterung-064b     | X                 | X        |
| Lampenhalterung  | Halterung-063      | X                 | X        |
| Schwanenhalslampe  | GNL-204            | X                 | X        |
| Spleisschutzpresse für Krimpspleisschutz   | Spleisschutzpresse | X                 | X        |
| Abstreifwerkzeug für 250µm Primärcoating   | Millerzange        |                   | X        |
| Kevlar-Schere mit Wellschliff und Bruchkerbe   | Kevlar-Schere      |                   | X        |
| Abstreifwerkzeug f. Fasern mit 0,9mm Coating   | NN305              |                   | X        |
| Hohladerschneider  | LTC-02             |                   | X        |
| Alkoholbehälter mit Dosierpumpe u. Verriegelung  | CP41               |                   | X        |
| extrafeine Wattestäbchen Huby  | BB-002             |                   | X        |
| Präzisionswischtücher (1 Karton à 250Stk.)   | Kimtech Science    |                   | X        |



**STANDARD SET**



Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:



Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5  
D-22941 Bargtheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0  
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2  
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0  
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: [info@opternus.de](mailto:info@opternus.de) - [www.opternus.de](http://www.opternus.de) - [www.opternus-shop.de](http://www.opternus-shop.de)