


# Fujikura 70S+ Halterungsset OPT-H70-10





Neben den Halterungen OPT-H70-0, die auf Fujikuras serienmäßiger Arbeitsplattform basieren, haben wir für Sie ein weiteres Halterungsset entwickelt.

Die Abbildung links zeigt das Spleissgerät Fujikura 70S mit dem Halterungsset OPT-H70-10, das ein Arbeiten „von vorne nach hinten“ ermöglicht, wie es viele vom Vorgängergerät bereits gewohnt sind. Das Set besteht aus 3 Elementen, die zusammensteckbar und -klappbar sind. Starke Magneten sorgen für einen festen Sitz.

Die Trenngerätehalterung kann je nach Arbeitsweise nebenbei gestellt und benutzt werden.

Für zusätzliches Licht in dunkler Arbeitsumgebung kann die Schwanenhalslampe auf den Sockel aufgesteckt werden.



Der Lampensockel H70-5 selbst wird auf den neuen kleinen Halter H70-6 geschoben, der bei Auslieferung bereits am Gerät befestigt ist (gilt nur in Verbindung mit dem Halterungsset OPT-H70-10).

Die Stromversorgung der Lampe erfolgt über den Geräteakku. Da die Elektroden serienmäßig eine eigene Beleuchtung haben, kann die schwenkbare Lampe z.B. auch das Trenngerät oder die Kassette beleuchten.

Die Version 2019 ist sowohl an das aktuelle Trenngerät CT50, als auch an das CT-30 angepasst.

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice.

überreicht durch:

**OpternuS**

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5  
D-22941 Bargteheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0  
Fax +49(0)4532-20 44-25

E-Mail: [info@opternus.de](mailto:info@opternus.de) - [www.opternus.de](http://www.opternus.de)

Büro Süd:

Katharinenstraße 57  
D-73728 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0  
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99