



Das von Opternus für das Fujikura 90S/90S+ selbst entwickelte Halterungsset OPT-H90-0 besteht aus 2 Teilen:

- ❶ Grundelement OPT-H90-1, das gleichzeitig die Spleisschutzpresse und bei Bedarf die Kassettenhalterung aufnimmt
- ❷ Kassettenhalterung OPT-H90-2 mit einer Einstellmöglichkeit für den Betrieb mit dem Monitor vorne bzw. hinten

Das Trenngerät kann mit der mitgelieferten Schraube direkt auf der serienmäßigen Arbeitsplattform befestigt werden (s.u.)

- ❸ Wird keine Kassettenhalterung benötigt, gibt es alternativ eine günstigere **Halterung OPT-H90-11** nur für die Spleisschutzpresse (auch zusammen mit der Presse im **SP90S Komfortset-B** erhältlich).



Die serienmäßige Arbeitsplattform ist besonders komfortabel ausgeführt und lässt sich für die Verwendung in engen Umgebungen sogar teilen. Beide Hälften bieten sicheren Halt für das Trenngerät und den Alkoholspender. Werkzeuge lassen sich in Schubladen verstauen.

Die Plattform selbst kann auf ein optionales Stativ montiert werden und bietet Halt für unsere Beleuchtungssets.

Bitte beachten Sie unsere Lampenhalterung sowie die Stativlösung auf Seite 3.

## Opternus Halter-System OPT-H90-10 für 90S/90S+

**NEUES HALTESYSTEM** für Trenngerät und Presse am Fujikura 90S/90S+ für alle, die gerne von vorne nach hinten arbeiten (bzw. umgekehrt) und auf eine Kassettenhalterung verzichten können - daher die perfekte Ergänzung in unserem Zubehörprogramm für Ihr Spleißgerät!

Das verwendete Material macht die Halterung besonders leicht und dennoch sehr stabil.

Dank der zwei integrierten Gelenke lässt sie sich einfach zusammenklappen und im Spleißkoffer verstauen. Die Presse und das Trenngerät können dabei montiert bleiben! Alles an seinem Platz!

- ◆ Halter lässt sich zusammenklappen und im Spleißkoffer verstauen
- ◆ Trenngerät und Spleißschutzpresse können montiert bleiben
- ◆ Werkzeuglose Befestigung am Spleißgerät
- ◆ Trenngerät kann um 180° gedreht befestigt werden
- ◆ Besonders leicht; das spart Gewicht beim Tragen



Die Halterung lässt sich leicht zusammenfallen



Sie wird über dem Ofen werkzeuglos eingehängt




Arbeitsposition „von hinten nach vorne“




Arbeitsposition „von vorne nach hinten“

# Zubehör für Fujikura 90S+



4



Aufgrund vielfacher Nachfrage haben wir ein Set zur Beleuchtung des Arbeitsplatzes ins Programm genommen. Dieses Sets heißt:

④ „Arbeitsleuchte“ bestehend aus Sockel OPT-H90-5 und Schwanenhalslampe GNL-204

Die Sets sorgen für festen Halt, so dass ein Transport auf der Baustelle möglich ist, ohne die Lampe abzubauen.

**Stativ** geeignet zur Aufnahme des Spleissgerätes und alternativ zur Aufnahme des Spleissgerätes mitsamt der serienmäßigen Arbeitsplattform. Das Stativ wird zusammen mit einem extra großen Schnellspannadapter angeboten, der für Stabilität sorgt. Damit ist auch ein Arbeiten auf Treppenstufen problemlos möglich. Die Arbeitshöhe ist individuell stufenlos einstellbar.

